

## BOTA DE SEGURIDAD CARIBE S3



**NORMATIVA**  
**TALLAS**  
**COLOR**  
**TIPO DE CALZADO**  
**USO**  
**RESISTENCIA ELÉCTRICA**

UNE EN ISO 20345  
 38 - 48  
 NEGRO  
 BOTA TIPO B  
 PROFESIONAL  
 ANTIESTÁTICA

Art. No.	Talla
M80 038	38
M80 039	39
M80 040	40
M80 041	41
M80 042	42
M80 043	43
M80 044	44
M80 045	45
M80 046	46
M80 047	47
M80 048	48

### Suela:

Poliuretano monodenso, gracias a la baja densidad del material y su suela ligera el calzado es mucho más liviano que los existentes en el mercado. Esta suela tiene una gran absorción de shock, una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión. Resultados excelentes de Anti-deslizamiento SRC. Una suela ideal para cualquier terreno. Resistente a los aceites e hidrocarburos.

### Corte:

Microfibra hidrofugada y transpirable. Es un calzado muy cómodo y con una adaptación al pie extraordinaria.

### Forro:

Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.

### Puntera:

COMPACT® NO METÁLICA (Plástica) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

### Plantilla antiperforación:

COMPACT® NO METÁLICA (Plástica). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1000 KNewton.

### Plantilla interior:

Componentes de la plantilla EVA termoconformada especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

### Zona del talón:

Cerrada.

### Resistencia antiestática:

100 K Ω < R ≤ 1000 K Ω ) Esta resistencia permite la disipación de cargas electrostáticas reduciendo así el riesgo de generación de chispas.

### Unión corte-piso:

Inyección directa.

### Sistema de cierre:

Cordones.

### Acolchado:

Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado del fuelle 10m. Contrafuerte sobredimensionado para mejor protección de la zona trasera del pie, compuesto de espuma de látex recubierta de piel.



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.